


Hộp số EMGA-60-P-G12-SST-57

Số bộ phận: 8141765

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	60 mm
Động cơ kích thước mặt bích	57 mm
Khe hở	0.17 deg
Loại bánh răng	Bánh răng hành tinh
Tỉ số truyền	12:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	13000 rpm
hiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	44 Nm
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.118 kgcm ²
Mô men xoắn truyền động tối đa	70 Nm
Độ hiệu quả tối đa	96 %
Độ chống xoắn	2.8 Nm/arcmin
trọng lượng sản phẩm	1100 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	60G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	57A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS