


Hộp số EMGA-80-P-G12-SST-87

Số bộ phận: 8141767

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kích thước mặt bích hộp số | 80 mm |
| Động cơ kích thước mặt bích | 87 mm |
| Khe hở | 0.15 deg |
| Loại bánh răng | Bánh răng hành tinh |
| Tỉ số truyền | 12:1 |
| Tốc độ bộ truyền động tối đa | 7000 rpm |
| hiệt độ hoạt động của hộp số | -25 °C...90 °C |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Mức độ bảo vệ | IP54 |
| Mô-men xoắn truyền động liên tục | 120 Nm |
| Mô men quán tính khối lượng hộp số | 0.589 kgcm ² |
| Mô men xoắn truyền động tối đa | 192 Nm |
| Độ hiệu quả tối đa | 97 % |
| Độ chống xoắn | 10.4 Nm/arcmin |
| trọng lượng sản phẩm | 2600 g |
| Giao diện bánh răng bộ truyền động | 80G |
| Giao diện bộ truyền động/hộp số | 87A |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |