

Đầu nối kép NPFC-DS-G12-G12-M

Số bộ phận: 8142590

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu Mối nối vít ren	Đồng thau, mạ niken
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	-0.95 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết định mức cổng nối khí nén 1	47.9 Nm
Mô-men siết định mức cổng nối khí nén 2	47.9 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	37.23 g
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	PVC