


# Đầu nối kép NPFC-DS-M5-M5-M

Số bộ phận: 8142592

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                     | Giá trị                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Vật liệu Mối nối vít ren                     | Đồng thau, mạ niken                  |
| Kích cỡ gói                                  | 10                                   |
| Áp suất vận hành                             | -0.95 bar...10 bar                   |
| Môi chất vận hành                            | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Lớp chống ăn mòn KBK                         | 1 - ứng suất ăn mòn thấp             |
| Tuân thủ LABS                                | VDMA24364-B2-L                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh               | -10 °C...60 °C                       |
| Mô-men xoắn siết định mức cổng nối khí nén 1 | 1.78 Nm                              |
| Mô-men siết định mức cổng nối khí nén 2      | 1.78 Nm                              |
| Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa     | ± 20 %                               |
| trọng lượng sản phẩm                         | 2.55 g                               |
| Cổng nối khí nén 1                           | M5                                   |
| Cổng nối khí nén 2                           | M5                                   |
| Ghi chú vật liệu                             | Tuân thủ RoHS                        |
| Vật liệu của phớt                            | PVC                                  |