

Tấm giữ để dán nhãn NEAU-LH-4

Số bộ phận: 8143238

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	5,4 mm
Chiều cao	12,1 mm
Chiều dài	23 mm
Kiểu gắn	Kẹp
trọng lượng sản phẩm	0.3 g
Kích cỡ gói	100
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...100 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS không chứa halogen
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Đường kính cấp	4.2 mm...5.6 mm
Màu sắc	trong suốt