

Tấm che MS12-RB-10

Số bộ phận: 8147577

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dông	MS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	300 g
Vật liệu nắp che	PA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS