


# Bộ kết nối DADG-AK-G8-20-10/30

Số bộ phận: 8152389

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20
Hành trình	10 mm...30 mm
Áp suất vận hành	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - Ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	3 Nm
Dung sai mô-men xoắn siết	± 10 %
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 1	3 Nm
trọng lượng sản phẩm	36.3 g
Cổng nối khí nén	G1/8
Bộ chuyển đổi vật liệu	Nhựa epoxy
Vật liệu của phớt	FPM
Vật liệu vít	Thép, trắng