

# Vòng phớt OL-1

Số bộ phận: 8153156

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 16030
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...100 °C
Siết chặt tay ở RT	có
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	23 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	1.09 g
Cổng nối khí nén	G1
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dùng	Nhôm
Vật liệu của phớt	HNBR