

Đế van CAPS-M1-VDE1-D-A-AL-G14

Số bộ phận: 8154580

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	65 mm x 104 mm x 28 mm
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Các đặc điểm kết cấu	Đầu ra khí nén an toàn 2 được thoát khí Đầu ra khí nén an toàn 4 điều áp
Lưu lượng định mức thông thường	270 l/min
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	465 g
Kiểu gắn	theo VDI/VDE 3845
Cổng nối khí nén	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vỏ	Nhôm, sơn tĩnh điện