

Giá đỡ CAFM-D4-Q

Số bộ phận: 8155226

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-30 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...55 °C
trọng lượng sản phẩm	105 g
Kiểu gắn	vặn chặt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ