

Cuộn điện từ VACC-S13-18-K4-1U-KS4ME

Số bộ phận: 8156759

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA
Dao động điện áp cho phép	-15 % / +10 %
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Chống cháy nổ	Vùng 1 (KR) Vùng 21 (KR)
Cơ quan cấp chứng chỉ	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Loại chống cháy nổ Khí	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Loại chống cháy nổ Bụi	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
trọng lượng sản phẩm	330 g
Cổng nối điện	Hộp đầu cuối, đầu vào cấp M20x1,5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS