


Khớp song song EAMM-U-145-D80-150A-188-S1

Số bộ phận: 8157286

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	145
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	4000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	2259 kgmm ²
mô-men xoắn truyền động không tải	2 Nm
Mô-men xoắn có thể truyền	50 Nm
trọng lượng sản phẩm	11600 g
Bộ truyền động mã giao diện	D80B
Mã giao diện Động cơ trong	140A 150A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS