

Tấm kết nối VMPA1-AP-4-EMM-8-SK

Số bộ phận: 8157743

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|--|
| Rộng | 42 mm |
| Chiều dài | 107.3 mm |
| Kích thước lưới | 10.5 mm |
| Số lượng tối đa vị trí van | 4 |
| Áp suất vận hành | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Áp suất điều khiển | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 180 g |
| Cổng nối khí nén 2 | M7 |
| Cổng nối khí nén 4 | M7 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu tấm kết nối | Nhôm đúc áp lực |