

# Giảm chấn DYEF-G8-M4-Y1F

Số bộ phận: 8160234

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M4
Hành trình	1.7 mm
Đệm	vòng/tấm giảm chấn đàn hồi ở cả hai bên có cữ chặn cố định kim loại
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	không có
Tốc độ tác động tối đa	0.8 m/s
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Chiều dài đệm	1.7 mm
Mô-men xoắn siết tối đa	0.5 Nm
Mức tiêu thụ năng lượng tối đa cho mỗi hành trình	0.005 J
trọng lượng sản phẩm	4.5 g
Kiểu gắn	với ống nối có ren
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao