


Bộ gá cảm biến DASP-V4-8-A-R1

Số bộ phận: 8174843

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	8
Thiết kế	cho ty ren
Vị trí lắp đặt	bất kì
cho Ø pít tông	Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...120 °C
Mô men xoắn siết	0.6 Nm...1 Nm
trọng lượng sản phẩm	28 g
Kiểu gắn	mắc kẹt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu gá	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ