


# Vòng măng sông ABAZ-G9-HD-20

Số bộ phận: 8183328

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                            | Giá trị  |
|-------------------------------------|--|
| Kích thước                          | 20   |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kì   |
| Kích cỡ gói                         | 2  |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 2 - bị ăn mòn vừa phải   |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-C1-L   |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Loại phòng sạch                     | Loại 6 theo ISO 14644-1  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | -10 °C...60 °C   |
| trọng lượng sản phẩm                | 7.9 g  |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu măng xông                  | thép hợp kim không gỉ  |