

# Tấm kết nối VABS-K3-16S-20-G18-P

Số bộ phận: 8186873

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Chiều rộng định mức	2 mm
Kích thước van	16 mm
Cổng nối chất lỏng	Ren trong G1/8
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Hướng kết nối ở bên
Số lượng tối đa vị trí van	1
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Môi chất vận hành	môi chất lỏng Môi chất khí
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Tuân thủ chống chịu vật liệu tiếp xúc với môi chất
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ trung bình	0 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	0.3 Nm
Kết nối vít mô-men xoắn cực đại	7 Nm
Mô-men xoắn siết tối đa	1.8 Nm
trọng lượng sản phẩm	26 g
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Kiểu gắn van	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PEEK