


Tấm liên kết VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Số bộ phận: 8191781

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường	6 Nm
trọng lượng sản phẩm	57.9 g
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14	cho khối di chuyển 12 mm
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84	cho khối di chuyển 12 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu măng xông	thép hợp kim không gỉ
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ