

Khớp thẳng EAMM-A-N48-87A

Số bộ phận: 8197466

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|---------------------------|
| Chiều dài danh nghĩa | 44 mm...44 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Số vòng quay tối đa | 8000 1/phút...8000 1/phút |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...-25 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...-10 °C |
| Mô men quán tính khối lượng | 14.5 kgmm ² |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 12.5 N m |
| trọng lượng sản phẩm | 504 g...504 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | N48 |
| Mã giao diện Động cơ trong | 87A |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |