


# Khớp thẳng EAMM-A-S38-60R-G2

Số bộ phận: 8197475

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Chiều dài danh nghĩa           | 49 mm...49 mm             |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                    |
| Số vòng quay tối đa            | 8000 1/phút...8000 1/phút |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L            |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...-25 °C           |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %                  |
| Mức độ bảo vệ                  | IP40                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...-10 °C           |
| Mô men quán tính khối lượng    | 5.87 kgmm <sup>2</sup>    |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 6.5 N m                   |
| trọng lượng sản phẩm           | 290 g...290 g             |
| Bộ truyền động mã giao diện    | S38                       |
| Mã giao diện Động cơ trong     | 60R                       |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS             |