


Khớp thẳng EAMM-A-S95-120G

Số bộ phận: 8197476

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|---------------------------|
| Chiều dài danh nghĩa | 100.5 mm...100.5 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Số vòng quay tối đa | 5500 1/phút...5500 1/phút |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...-25 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...-10 °C |
| Mô men quán tính khối lượng | 128 kgmm ² |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 75 N m |
| trọng lượng sản phẩm | 4350 g...4350 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | S95 |
| Mã giao diện Động cơ trong | 120G |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |