


Khớp thẳng EAMM-A-S95-80G

Số bộ phận: 8197478

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	85.5 mm...85.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	5500 1/phút...5500 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...-25 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...-10 °C
Mô men quán tính khối lượng	128 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	75 N m
trọng lượng sản phẩm	2920 g...2920 g
Bộ truyền động mã giao diện	S95
Mã giao diện Động cơ trong	80G
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS