


Khớp thẳng EAMM-A-D50-80P-S1-G2

Số bộ phận: 8197494

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	78.5 mm...78.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	6000 1/phút...6000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...-25 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...-10 °C
Mô men quán tính khối lượng	34.8 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	21 N m
trọng lượng sản phẩm	810 g...810 g
Bộ truyền động mã giao diện	D50
Mã giao diện Động cơ trong	80P 80PA 80RA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS