


Khớp thẳng EAMM-A-D60-100A-G2

Số bộ phận: 8197500

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	77.4 mm...77.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	6000 1/phút...6000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...-25 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...-10 °C
Mô men quán tính khối lượng	34.8 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	21 N m
trọng lượng sản phẩm	1310 g...1310 g
Bộ truyền động mã giao diện	D60 D60C
Mã giao diện Động cơ trong	100A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS