

# Khớp thẳng EAMM-A-L38-70GA-G2

Số bộ phận: 8199483

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	42.5 mm...42.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút...8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...-25 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...-10 °C
Mô men quán tính khối lượng	4 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	4.4 N m
trọng lượng sản phẩm	598 g...598 g
Bộ truyền động mã giao diện	L38
Mã giao diện Động cơ trong	70GA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS