

Bộ nắp VAVC-F12-SCC-20-P

Số bộ phận: 8201222

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng danh nghĩa DN	20
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Môi chất	Hơi nước Dầu thủy lực gốc khoáng Khí trơ Dầu khoáng Nước lọc khí nén, cụm bộ lọc 200 µm chất lỏng trung tính
Lưu ý trên phương tiện	Môi chất khí chỉ được phép sử dụng nếu chúng chảy qua để van.
Nhiệt độ trung bình	100 °C...230 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	363 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu phốt trực	PTFE
Vật liệu đệm kín ghế	PEEK