

# Khớp nối EAMC-56-58-25-25-U

Số bộ phận: 8203733

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	25 mm
Đường kính giá lắp 2	25 mm
Kích thước	56
Chiều dài danh nghĩa	58 mm...58 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	5500 1/phút...5500 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...-25 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...-25 °C
Mô men quán tính khối lượng	128 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	75 N m
trọng lượng sản phẩm	266 g...266 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS