

# Khớp thẳng EAMM-A-C68-16-88C-S5

Số bộ phận: 8216591

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	67 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	6500 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Mức độ bảo vệ	IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	21 N m
trọng lượng sản phẩm	1580 g
Bộ truyền động mã giao diện	C68-16
Mã giao diện Động cơ trong	88C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS