

# Khớp song song EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

Số bộ phận: 8216596

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	60
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Mức độ bảo vệ	IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	27.6 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	3 N m
trọng lượng sản phẩm	1640 g
Bộ truyền động mã giao diện	C42-6
Mã giao diện Động cơ trong	68C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS