


# Khớp song song EAMM-U-86-C50-10-108C-102-S5

Số bộ phận: 8216600

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	86
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Mức độ bảo vệ	IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	174 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	9.5 N m
trọng lượng sản phẩm	3390 g
Bộ truyền động mã giao diện	C50-10
Mã giao diện Động cơ trong	108C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS