


Khớp song song EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Số bộ phận: 8216603

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	145
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Mức độ bảo vệ	IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	2221 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	50 N m
trọng lượng sản phẩm	10600 g
Bộ truyền động mã giao diện	C68-16
Mã giao diện Động cơ trong	138C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS