

Khớp song song EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Số bộ phận: 8216604

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	110
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Mức độ bảo vệ	IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	794.1 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	25 N m
trọng lượng sản phẩm	7200 g
Bộ truyền động mã giao diện	C80-19
Mã giao diện Động cơ trong	108C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS