

Xy lanh tròn DPRA-N-1 1 1/4"-2-U-N

Số bộ phận: 8217865

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Hành trình | 2 in |
| Ø pít tông | 1 1/4" |
| Ren thanh pít tông | 7/16-20 UNF-2A |
| Đệm | không có đệm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Đầu thanh piston | Ren ngoài |
| Cấu trúc xây dựng | Pít tông Cần piston Thân vỏ xy lanh |
| Phát hiện vị trí | không có |
| Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng | ty pít tông tròn |
| Áp suất vận hành | 9.99 psi...150 psi |
| Nguyên tắc vận hành | tác động kép |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °F...300 °F |
| trọng lượng sản phẩm | 0.74 Lb |
| Cổng nối khí nén | 1/8 NPT |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phốt | NBR |
| Vật liệu thanh piston | thép không gỉ hợp kim cao |
| Vật liệu vỏ xy lanh | thép hợp kim không gỉ |