

# Xy lanh tròn DPRA-N-1 1/2"-3-ME-N

Số bộ phận: 8217875

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị   |
|---------------------------------------|---|
| Hành trình                            | 3 in  |
| Ø pít tông                            | 1 1/2"  |
| Ren thanh pít tông                    | 7/16-20 UNF-2A  |
| Đệm                                   | không có đệm  |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì  |
| Đầu thanh piston                      | Ren ngoài   |
| Cấu trúc xây dựng                     | Pít tông<br>Cần piston<br>Thân vỏ xy lanh                     |
| Phát hiện vị trí                      | không có  |
| Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng           | ty pít tông tròn  |
| Áp suất vận hành                      | 9.99 psi...150 psi  |
| Nguyên tắc vận hành                   | tác động kép  |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                      |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364 Vùng III  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -40 °F...300 °F   |
| trọng lượng sản phẩm                  | 0.94 Lb   |
| Cổng nối khí nén                      | 1/8 NPT   |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu của phốt                     | NBR   |
| Vật liệu thanh piston                 | thép không gỉ hợp kim cao                                     |
| Vật liệu vỏ xy lanh                   | thép hợp kim không gỉ   |