

# Khớp thẳng EAMM-A-C42-6-79CB-S5

Số bộ phận: 8230174

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                |
|--------------------------------|------------------------|
| Chiều dài danh nghĩa           | 54 mm                  |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                 |
| Tỉ số truyền                   | 1:1                    |
| Số vòng quay tối đa            | 8000 1/phút            |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364 Vùng III     |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 100 %              |
| Mức độ bảo vệ                  | IP69K                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C         |
| Mô men quán tính khối lượng    | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 6.5 N m                |
| trọng lượng sản phẩm           | 860 g                  |
| Bộ truyền động mã giao diện    | C42-6                  |
| Mã giao diện Động cơ trong     | 80CA                   |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS          |