


Khớp thẳng EAMM-A-C50-10-90CA-S5

Số bộ phận: 8230184

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	51 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Mức độ bảo vệ	IP69K
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	5.87 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	12.5 N m
trọng lượng sản phẩm	870 g
Bộ truyền động mã giao diện	C50-10
Mã giao diện Động cơ trong	90CA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS