


# Van khí nén dạng con lăn R-3-1/4-B

Số bộ phận: 8985

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                        | Giá trị  |
|---------------------------------|--|
| Chức năng van                   | 3/2 đóng đơn ổn định   |
| Kiểu vận hành                   | cơ khí   |
| Lưu lượng định mức thông thường | 600 l/min  |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén  | G1/4   |
| Áp suất vận hành                | -0.95 bar...10 bar   |
| Cấu trúc xây dựng               | Để pít tổng  |
| Chiều rộng định mức             | 7 mm   |
| Kiểu điều khiển                 | trực tiếp  |
| Chống cháy nổ                   | Vùng 1 (ATEX)<br>Vùng 2 (ATEX)<br>Vùng 21 (ATEX)<br>Vùng 22 (ATEX) |
| Tuân thủ LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh  | -10 °C...60 °C   |
| Lực kích hoạt                   | 26 N   |
| trọng lượng sản phẩm            | 230 g  |
| Kiểu gắn                        | với lỗ xuyên   |
| Cổng nối khí nén 1              | G1/4   |
| Cổng nối khí nén 2              | G1/4   |
| Cổng nối khí nén 3              | G1/4   |
| Vật liệu của phớt               | NBR  |
| Vật liệu vỏ                     | Nhôm đúc áp lực  |