


Van khí nén tay gạt H-3-1/4-B

Số bộ phận: 8987

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|--------------------|
| Chức năng van | 3/2 lưỡng ổn định |
| Lưu lượng định mức thông thường | 600 l/min |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén | G1/4 |
| Áp suất vận hành | -0.95 bar...10 bar |
| Cấu trúc xây dựng | Đế đĩa |
| Chiều rộng định mức | 7 mm |
| Kiểu điều khiển | trực tiếp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô men xoắn kích hoạt | 0.5 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 320 g |
| Kiểu gắn | với lỗ xuyên |
| Cổng nối khí nén 1 | G1/4 |
| Cổng nối khí nén 2 | G1/4 |
| Cổng nối khí nén 3 | G1/4 |
| Vật liệu của phớt | NBR |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc áp lực |