

## Gá chữ U LN-160

Số bộ phận: 9037

FESTO



### Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị   |
|--------------------------------|---|
| Kích thước                     | 160   |
| Dựa trên tiêu chuẩn            | ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - Ứng suất ăn mòn thấp  |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...150 °C   |
| trọng lượng sản phẩm           | 6234 g  |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu đồ gán                | Gang dẻo  |