

Ống kim loại bọc nhựa PM-6

Số bộ phận: 9087

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	8 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	25 mm
Ø trong	5.2 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...30 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-29 °C...65 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.032 kg/m
Màu sắc	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	Hợp kim nhôm rèn PE