

# Khớp nối SGS-M10

Số bộ phận: 9256

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M10
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 12240-4
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	89 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vòng ngoài	Đồng thau
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm
Chất liệu vòng trong	Thép
Vật liệu đai ốc	Thép, mạ kẽm