



Van tuần tự áp suất VD-3-PK-3

Số bộ phận: 9270

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lưu lượng định mức thông thường	100 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	220 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Cổng nối khí nén 3	PK-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS