


# Van cơ khí nén PR-30-RT

Số bộ phận: 9298

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính lắp đặt	30.5 mm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP40
Lực kích hoạt	25 N
trọng lượng sản phẩm	37 g
Màu sắc	màu đỏ