


Công tắc N-22-SW

Số bộ phận: 9301

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính lắp đặt	22.5 mm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP40
Mô men xoắn kích hoạt	0.4 Nm
trọng lượng sản phẩm	21 g
Màu sắc	màu đen