

# Bộ chuyển đổi AD-G1/2-1/2NPT-I

Số bộ phận: 9398

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	14.3 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 1	40 Nm
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 2	28 Nm
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	47.9 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	51.89 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2	Ren trong 1/2 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	PVC
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm