


Van khí VLK-3-PK-3

Số bộ phận: 9639

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Áp suất vận hành	2.5 bar...8 bar
Lưu lượng định mức thông thường	90 l/min
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	170 g
Kiểu gắn	trên khung lắp
Vật liệu của phớt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực