


# Bộ hiển thị áp suất OH-10

Số bộ phận: 9791

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	4 g
Cổng nối khí nén	Núm cắm PK-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS