

Đầu nối giác hút VAL-M5-5

Số bộ phận: 151209

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên
Áp suất vận hành	-0.95 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	25 g
Kiểu gắn	với ren bên ngoài M16x1
Đồ gắn cổng nối	M5
Giác hút chân không	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm
Vật liệu gá	Nhôm POM thép hợp kim không gỉ