

# 快插螺纹接头 QSM-B-M3-3-I-20


产品代号: 132116  
将被停止供应的产品

外螺纹, 采用内六角插座.

将停止供货的产品,

供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | Mini型                        |
| 额定尺寸         | 1.6 mm                       |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈                          |
| 装配位置         | 任意                           |
| 容器尺寸         | 20                           |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1                            |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                |
| 授权           | Germanischer Lloyd           |
| 最大紧固扭矩       | 0.7 Nm                       |
| 产品重量         | 2.3 g                        |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 M3                       |
| 气动连接, 气口 2   | 用于3mm 气管外径                   |
| 释放环的颜色       | 蓝色                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 外壳的材料信息      | 黄铜<br>镀镍                     |
| 释放环的材料数据     | POM                          |
| 气管密封的材料信息    | NBR                          |
| 软管夹部分的材料数据   | 高合金钢, 耐腐蚀                    |