

# 平行组件

## EAMM-U-110-D60-62B-120

产品代号: 1536988

FESTO

适合于电驱动器。



### 技术参数

| 特性        | 值                     |
|-----------|-----------------------|
| 尺寸        | 110                   |
| 装配位置      | 任意                    |
| 最高速度      | 5,000 1/min           |
| 储藏温度      | -25 ... 60 °C         |
| 相对空气湿度    | 0 - 95 %              |
| 防护等级      | IP40                  |
| 环境温度      | -10 ... 60 °C         |
| 质量惯性力矩    | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| 无负载时的驱动扭矩 | 0.3 Nm                |
| 可传递扭矩     | 25 Nm                 |
| 产品重量      | 5,230 g               |
| 材料备注      | 符合 RoHS               |